

Einrastschildchen - UC-EM (20X9) - 0825503

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in Schildcenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

Produkteigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-EM ... bietet Marker für Geräte und Schaltgeräte verschiedenster Hersteller
- ✓ Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
- ✓ Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356365093

Technische Daten

Maße

Länge (b)	20 mm
Breite (a)	9 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C

Allgemein

Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Anzahl der Einzelschilder	20
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208

Einrastschildchen - UC-EM (20X9) - 0825503

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Magazin


P1 UC-MAG 5 - 5146118



Zeichnungen

Einrastschildchen - UC-EM (20X9) - 0825503

Piktogramm



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>