


Artikelnummer: 2001-1407
 Produktbeschreibung: 4-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 100 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	1,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	8,4 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	32,9 mm
Höhe [inch]	1,295 in
Breite [mm]	4,2 mm
Breite [inch]	0,165 in
Tiefe [mm]	70 mm



Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,39 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
2001-1407	ABS	05-HG476175/1-PDA			0,5-2,5
2001-1407	AEX	E185892			22-14
2001-1407	CCA	NL6341			0,5-2,5
2001-1407	CSA	154112-1645434			22-14
2001-1407	GL	26187-05HH			0,25-1,5
2001-1407	IECEX	IECEXPTB03.0004U			0,5-2,5
2001-1407	KEMA	2095948.01			0,5-2,5
2001-1407	LR	91/20112(E5)			0,25 -2,5
2001-1407	PRS	TE/1718/880590/08			0,5-2,5
2001-1407	PTB	PTB05Atex1094U			0,5-2,5
2001-1407	UR	E45172			22-14

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten