




Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in		Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in		Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in	
0,08 - 2,5 mm ²	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 mm ²	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 mm ²	AWG 28 - 12
320 V/4 kV/2 24 A	300 V/10 A	630 V/6 kV/2 24 A	300 V/10 A	1000 V/8 kV/2 24 A	300 V/10 A



① Lötstiftposition bei Einzelklemme mit einem Lötstift (hinten)

Farbe	Bestellnr.	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	Bestellnr.	VPE
Anreihbare Einzelklemme				Anreihbare Einzelklemme				Anreihbare Einzelklemme			
	1 Lötstift/Pol		2 Lötstifte/Pol		1 Lötstift/Pol		2 Lötstifte/Pol		1 Lötstift/Pol		2 Lötstifte/Pol
● grau	236-101	236-401	600 (6 x 100)	● grau	236-201	236-501	400 (4 x 100)	● grau	236-301	236-601	300 (3 x 100)
● rot	236-710	236-740	600 (6 x 100)	● dunkelgrau	236-722	236-752	400 (4 x 100)	● dunkelgrau	236-732	236-762	300 (3 x 100)
● gelb	236-711	236-741	600 (6 x 100)	○ lichtgrau	236-723	236-753	400 (4 x 100)	○ lichtgrau	236-733	236-763	300 (3 x 100)
● dunkelgrau	236-712	236-742	600 (6 x 100)	① blau	236-724	236-754	400 (4 x 100)	① blau	236-734	236-764	300 (3 x 100)
○ lichtgrau	236-713	236-743	600 (6 x 100)	● grün	236-725	236-755	400 (4 x 100)	● grün	236-735	236-765	300 (3 x 100)
● blau	236-714	236-744	600 (6 x 100)	● orange	236-726	236-756	400 (4 x 100)	● orange	236-736	236-766	300 (3 x 100)
● grün	236-715	236-745	600 (6 x 100)	● hellgrün	236-727	236-757	400 (4 x 100)	● hellgrün	236-737	236-767	300 (3 x 100)
● orange	236-716	236-746	600 (6 x 100)	● schwarz	236-855	236-852	400 (4 x 100)	● schwarz	236-856	236-853	300 (3 x 100)
● hellgrün	236-717	236-747	600 (6 x 100)	● braun	236-885	236-882	400 (4 x 100)				
● violett	236-894	236-891	600 (6 x 100)								
● schwarz	236-854	236-851	600 (6 x 100)								
● braun	236-884	236-881	600 (6 x 100)								
○ Ex e ll	236-713/999-950			○ Ex e ll	236-723/999-950			○ Ex e ll	236-733/999-950		
				①	Für Ex i-Anwendungen geeignet			①	Für Ex i-Anwendungen geeignet		
Zusatz-Bestellnr. für 2 Lötstifte/Pol mit 3,6 mm langen Lötstiften /334-000											
Zusatz-Bestellnr. für 2 Lötstifte/Pol mit 5,5 mm langen Lötstiften /332-000											

Abschlussplatten für Serie 236	Farbe	Bestellnr.	VPE
anrastbar, 1 mm dick 	grau	236-100	100
	dunkelgrau	236-200	100
	lichtgrau	236-300	100
	blau	236-400	100
	grün	236-500	100
	orange	236-600	100
	hellgrün	236-700	100
	rot	236-800	100
	schwarz	236-850	100

Andere Farben auf Anfrage erhältlich.