




TOPJOB® 4-Leiter-Doppelstockklemmen 2,5 (4) mm² Serie 2002




0,25 - 2,5 (4) mm² ① AWG 22 - 12
800 V/8 kV/3 ②
I_N 24 A (28 A)
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
10 - 12 mm / 0.43 in ③

0,25 - 2,5 (4) mm² ① AWG 22 - 12
800 V/8 kV/3 ②
I_N 24 A (28 A)
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
10 - 12 mm / 0.43 in ③

0,25 - 2,5 (4) mm² ① AWG 22 - 12
800 V/8 kV/3 ②
I_N 24 A (28 A)
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
10 - 12 mm / 0.43 in ③



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe blau		Schutzleiter-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau	
○ L/L	2002-2431	50	● N/N	2002-2434 ④	50
○ N/L	2002-2432	50			
○ L/N	2002-2433	50			
Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe blau		Schutzleiter-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau	
○ L/L	2002-2401	50	● N/N	2002-2404 ④	50
○ N/L	2002-2402	50			
○ L/N	2002-2403	50			
Ex-Zulassungen in Vorbereitung					



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
8-Leiter-Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe grau		8-Leiter-Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe blau		8-Leiter-Schutzleiterklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Gehäusefarbe grün-gelb	
○ L	2002-2438	50	● N	2002-2439 ④	50
					● PE
					2002-2437
					50
8-Leiter-Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe grau		8-Leiter-Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe blau		8-Leiter-Schutzleiterklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Gehäusefarbe grün-gelb	
○ L	2002-2408	50	● N	2002-2409 ④	50
					● PE
					2002-2407
					50

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.