

Artikelnummer: 2001-1204
Produktbeschreibung: 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A; für Ex i-Anwendungen geeignet; für TS 35; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 100 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN) |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,25 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 1,5 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 22 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 14 AWG |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP®S |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,25 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 2,5 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 22 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 14 AWG |
| Leiterart | e+f |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP®S |
| Bemessungsspannung EN | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 18 A |
| Gewicht | 3,484 g |
| Farbe | blau |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 32,9 mm |



| | |
|-------------------------|----------|
| Breite [mm] | 4,2 mm |
| Breite [inch] | 0,165 in |
| Tiefe [mm] | 48,5 mm |
| Tiefe [inch] | 1,909 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 9 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 11 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,39 in |



| Artikel Nr. | Zulassungs- stelle | Zulassungs Nr. | Spannung [V] | Strom [A] | Querschnitt [mm ²] |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 2001-1204 | ABS | 05-HG476175/1-PDA | 800 | 18 | 0,5-2,5 |
| 2001-1204 | AEX | E185892 | 550 | 15 | 22-14 |
| 2001-1204 | CCA | NL6341 | 800 | 18 | 0,5-2,5 |
| 2001-1204 | CSA | 154112-1645434 | 600 | 15 | 22-14 |
| 2001-1204 | GL | 26187-05HH | 800 | 18 | 0,25-1,5 |
| 2001-1204 | IECEX | IECEXPTB05.0034U | 550 | 16 | 0,5-2,5 |
| 2001-1204 | KEMA | 2095948.01 | 800 | 18 | 0,5-2,5 |
| 2001-1204 | LR | 91/20112(E5) | 800 | 18 | 0,25 -2,5 |
| 2001-1204 | PRS | TE/1718/880590/08 | 800 | 18 | 0,5-2,5 |
| 2001-1204 | PTB | PTB05Atex1094U | 550 | 16 | 0,5-2,5 |
| 2001-1204 | UR | E45172 | 600 | 15 | 22-14 |

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten