




Trenn- und Erdleiter-Trennklemmen 6 (10) mm² / 30 A sowie konturengleiche Durchgangsklemmen, Serie 2006

<p>0,5 - 6 (10) mm² ① AWG 20 - 8 800 V/8 kV/3 ② I_N 30 A Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in 13 - 15 mm / 0.55 in ③</p>	<p>0,5 - 6 (10) mm² ① AWG 20 - 8 800 V/8 kV/3 ② I_N 30 A Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in 13 - 15 mm / 0.55 in ③</p>	<p>0,5 - 6 (10) mm² ① AWG 20 - 8 Klemmenbreite 15 mm / 0.591 in 13 - 15 mm / 0.55 in ③</p>
--	--	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Trennklemme, mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange		2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Prüfmöglichkeit, konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme		Erdleiter-Trennklemme, mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange, grau	
● grau	2006-1671 25	● grau	2006-1601 25	● AC/DC 24 V	2006-1671/1000-848 12
● blau	2006-1674 25	● blau	2006-1604 25	● AC/DC 48 V	2006-1671/1000-849 12
Weitere Klemmen gleicher Bauform Durchgang 2006-1601 Seite 106		Weitere Klemmen gleicher Bauform Trenn 2006-1671 Seite 106 Erdleiter-Trenn 2006-1671/1000-848 Seite 106 Sicherung 2006-1681 Seite 108		Weitere Klemmen gleicher Bauform Durchgang 2006-1601 Seite 106	
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Kammbrücker, isoliert, I _N 41 A, lichtgrau		Kammbrücker, isoliert, I _N 41 A, lichtgrau		Kammbrücker, isoliert, I _N 41 A, lichtgrau	
2-fach	2006-402 50 (2x25)	2-fach	2006-402 50 (2x25)	2-fach	2006-402 50 (2x25)
3-fach	2006-403 50 (2x25)	3-fach	2006-403 50 (2x25)		
4-fach	2006-404 50 (2x25)	4-fach	2006-404 50 (2x25)		
5-fach	2006-405 50 (2x25)	5-fach	2006-405 50 (2x25)		
Kammbrücker, isoliert, I _N 41 A, lichtgrau		Kammbrücker, isoliert, I _N 41 A, lichtgrau			
1 - 3	2006-433 50 (2x25)	1 - 3	2006-433 50 (2x25)		
1 - 4	2006-434 50 (2x25)	1 - 4	2006-434 50 (2x25)		
1 - 5	2006-435 50 (2x25)	1 - 5	2006-435 50 (2x25)		
Sternbrücker, isoliert, I _N = I _N Klemme, lichtgrau		Sternbrücker, isoliert, I _N = I _N Klemme, lichtgrau			
1-3-5	2006-405/011-000 50 (2x25)	1-3-5	2006-405/011-000 50 (2x25)		
Zubehör, Serie 2006 passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen (siehe Kapitel 13)					
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2006-1692 100 (4x25) grau 2006-1691 100 (4x25)		Doppelstock-Beschriftungsadapter, schwenkbar grau 2002-121 50 (2x25)		Schraubenlose Endklammer, für TS 35, 6 mm breit grau 249-116 100 (4x25)	
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 2006-115 100 (4x25)		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5		Schraubenlose Endklammer, für TS 35, 10 mm breit grau 249-117 50 (2x25)	
		Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 11 mm breit, 50m-Rolle weiß 2009-110 1			