

		PVC H05VV-F 3G1 halogenfrei H05Z1 Z1-F 3G1  250 V/4 kV/3 I <sub>N</sub> 10 A  Leiterenden 9 mm, litzenverdichtet ① Zulassungen				
<b>Verbindungsleitung, Buchse - Stecker</b>		Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	
		● ○ Kodierung A PVC halogenfrei				
		1 m	891-8993/005-101	.../005-102	891-8993/015-101	.../015-102
		2 m	891-8993/005-201	.../005-202	891-8993/015-201	.../015-202
		3 m	891-8993/005-301	.../005-302	891-8993/015-301	.../015-302
		4 m	891-8993/005-401	.../005-402	891-8993/015-401	.../015-402
		5 m	891-8993/005-501	.../005-502	891-8993/015-501	.../015-502
		6 m	891-8993/005-601	.../005-602	891-8993/015-601	.../015-602
		7 m	891-8993/005-701	.../005-702	891-8993/015-701	.../015-702
		8 m	891-8993/005-801	.../005-802	891-8993/015-801	.../015-802
<b>Anschlussleitung, Buchse - offenes Leitungsende</b>		Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	
		● ○ Kodierung A PVC halogenfrei				
		1 m	891-8993/105-101	.../105-102	891-8993/115-101	.../115-102
		2 m	891-8993/105-201	.../105-202	891-8993/115-201	.../115-202
		3 m	891-8993/105-301	.../105-302	891-8993/115-301	.../115-302
		4 m	891-8993/105-401	.../105-402	891-8993/115-401	.../115-402
		5 m	891-8993/105-501	.../105-502	891-8993/115-501	.../115-502
		6 m	891-8993/105-601	.../105-602	891-8993/115-601	.../115-602
		7 m	891-8993/105-701	.../105-702	891-8993/115-701	.../115-702
		8 m	891-8993/105-801	.../105-802	891-8993/115-801	.../115-802
<b>Anschlussleitung, Stecker - offenes Leitungsende</b>		Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	Länge Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß Bestellnr. schwarz Bestellnr. weiß	
		● ○ Kodierung A PVC halogenfrei				
		1 m	891-8993/205-101	.../205-102	891-8993/215-101	.../215-102
		2 m	891-8993/205-201	.../205-202	891-8993/215-201	.../215-202
		3 m	891-8993/205-301	.../205-302	891-8993/215-301	.../215-302
		4 m	891-8993/205-401	.../205-402	891-8993/215-401	.../215-402
		5 m	891-8993/205-501	.../205-502	891-8993/215-501	.../215-502
		6 m	891-8993/205-601	.../205-602	891-8993/215-601	.../215-602
		7 m	891-8993/205-701	.../205-702	891-8993/215-701	.../215-702
		8 m	891-8993/205-801	.../205-802	891-8993/215-801	.../215-802
<b>Info</b>		<b>Zubehör</b>				
① Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.  Andere Leitungen auf Anfrage!		Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung schwarz <b>890-111</b> 100 (2 x 50) weiß <b>890-131</b> 100 (2 x 50)				
● schwarz Kodierung A (L ⊕ N) ○ weiß Kodierung A (L ⊕ N)		Befestigungsadapter, für 2- bis 5-polige „Fliegende Verbindungen“ schwarz <b>890-310</b> 100 weiß <b>890-311</b> 100				
Kodierungen siehe Seiten 164 und 165 Brandlast auf Anfrage!						