



## Produktinformation STAKEI 5 grau/grey

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Powersteckverbinder (ST-Serie):Einbaudose:STAKEI 5 grau/grey


<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24351-24353-35778/de/conf/ui/istate>

Name	STAKEI 5 grau/grey
	
	Einbaudose unmontiert mit beigelegten Kontakten, Dichtung lose beigelegt
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Einbaudose unmontiert mit beigelegten Kontakten, Dichtung lose beigelegt
Typ	STAKEI 5 grau/grey
Bestell-Nr.	931 694-106
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	5 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1 mm <sup>2</sup>
Gehäusefarbe	grau
Kontaktträgerfarbe	schwarz
<b>Technische Daten</b>	
Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 6 A
Durchgangswiderstand	<= 10 mOhm
Anschlußart	crimpen
Gehäusebefestigung	Schrauben
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
<b>Zulassungen</b>	
VDE	VDE
SEV	SEV
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001



Bilder

Zeichnung



**Belden Deutschland GmbH**

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)



# HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.