



Produktinformation STAK 3 K 075 5m

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Powersteckverbinder (ST-Serie):Leitungsdose:STAK 3 K 075 5m

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24351-24352-35731/de/conf/ui/state>

Name	STAK 3 K 075 5m
	
	Leitungsdose umspritzt, mit harmonisierter Leitung (DIN VDE 0282)
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose umspritzt, mit harmonisierter Leitung (DIN VDE 0282)
Typ	STAK 3 K 075 5m
Bestell-Nr.	932 187-015
weitere Standardvarianten	Leitungslänge 3,025 m: Bestell-Nr. 932 187-011; Leitungslänge 10 m: Bestell-Nr. 932 187-016
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	3 + PE
Leitungsfarbe	schwarz
Leitungslänge	5 m
Leitungsdurchmesser	7,5 mm
Leitungsquerschnitt	0,75 mm ²
Leitungsspezifikation	4 x 0,75 mm ²
Leitungstyp	H05 RR-F4G 0,75
Gehäusefarbe	schwarz
Kontaktträgerfarbe	schwarz
Technische Daten	
Stiftdurchmesser	2 mm
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 10 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C (Stecker) / -25°C bis +60°C (Kabel)
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	UL 94 HB
Leitung	VDE 0472 Teil 804
Kontaktträger	UL 94 V-0
Zulassungen	
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	40 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-000



HIRSCHMANN


A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: Powersteckverbinder (ST-Serie): Leitungsdose: STAK 3 K 075 5m

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24351-24352-35731/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.