




TOPJOB® S




Doppelstockklemmen 2,5 (4) mm²

Serie 2002

0,25 - 2,5 (4) mm ² ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (28 A)	AWG 22 - 12 300 V, 20 A ④ 600 V, 20 A ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (28 A)	AWG 22 - 12 300 V, 20 A ④ 600 V, 20 A ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (28 A)	AWG 22 - 12 300 V, 20 A ④ 600 V, 20 A ⑤
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ③		Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ③		Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ③	



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe blau		Schutzleiter-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau	
○ L/L ④	2002-2231 ⑤ 50	● N/N ④	2002-2234 ④ ⑤ 50	○ PE/N ④	2002-2247 ⑤ 50
○ N/L ④	2002-2232 ⑤ 50			○ PE/L ④	2002-2257 ⑤ 50
○ L/N ④	2002-2233 ⑤ 50				
Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe blau		Schutzleiter-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau	
○ L/L ④	2002-2201 ⑤ 50	● N/N ④	2002-2204 ④ ⑤ 50	○ PE/N ④	2002-2217 ⑤ 50
○ N/L ④	2002-2202 ⑤ 50			○ PE/L ④	2002-2227 ⑤ 50
○ L/N ④	2002-2203 ⑤ 50				
Weitere Klemmen gleicher Bauform					
Dioden	2002-2211/1000-410 Seite 122				
LED	2002-2221/1000-434 Seite 122				



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
4-Leiter-Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe grau		4-Leiter-Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe blau		4-Leiter-Schutzleiterklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Gehäusefarbe grün-gelb	
○ L ④	2002-2238 ⑤ 50	● N ④	2002-2239 ④ ⑤ 50	● PE ④	2002-2237 ⑤ 50
4-Leiter-Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe grau		4-Leiter-Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe blau		4-Leiter-Schutzleiterklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Gehäusefarbe grün-gelb	
○ L ④	2002-2208 ⑤ 50	● N ④	2002-2209 ④ ⑤ 50	● PE ④	2002-2207 ⑤ 50