


Artikelnummer: 2010-1307
Produktbeschreibung: 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 50 A; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 25 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	10 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	6 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	16 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	6 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	36 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	37 mm
Höhe [inch]	1,46 in
Breite [mm]	10 mm
Breite [inch]	0,394 in
Tiefe [mm]	89 mm



Abisolierlänge von [mm]	17 mm
Abisolierlänge bis [mm]	19 mm
Abisolierlänge [inch]	0,71 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
2010-1307	ABS	05-HG476175/1-PDA			0,5-16
2010-1307	AEX	E185892			20-6
2010-1307	CCA	NL6011			0,5-16
2010-1307	CSA	154112-1645436			20-6
2010-1307	GL	26187-05HH			0,5-10
2010-1307	IECEX	IECEXPTB06.0003U			0,5-16
2010-1307	KEMA	2095948.02			0,5-16
2010-1307	LR	91/20112(E5)			0,5-10
2010-1307	PRS	TE/1718/880590/08			0,5-16
2010-1307	PTB	PTB05Atex1070U			0,5-16
2010-1307	UR	E45172			20-6

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten