





## Produktinformation MAS 8100 S grau/grey

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: Audio/Video-Steckverbinder: DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie): mit Verschraubung: Stecker, gerade: MAS 8100 S grau/grey  
<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24391-24393-34576/de/conf/ui/state>

Name	MAS 8100 S grau/grey
	
	Stecker mit Verschraubung; Lötanschluß
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	MAS 8100 S grau/grey
Bestell-Nr.	930 539-517
Kontaktart	Stift
Beschreibung	Stecker mit Verschraubung; Lötanschluß
Gehäusefarbe	grau
Polzahl	8
Leitungsquerschnitt	$\leq 0,34 \text{ mm}^2$
<b>Technische Daten</b>	
NF-Ausgang "Phone"	EN 60 130-09
Polbild-DIN	DIN 41 524 (Stift 1-5)
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	AC/DC 34 V
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Anschlußart	löten
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktflächenmaterial	verzinkt
Kontaktträgermaterial	PA 66/UL-Standard 94V-2
Gehäusematerial	PE
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 30
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Verpackung	Handelsverpackung, Polybeutel

Bilder

Zeichnung



**Belden Deutschland GmbH**  
Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.