

Steckverbinder C 146 E Stifteinsatz Polzahl 10 + PE, 400 V

Bestellnummer C146 10A010 002 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146
Unterserie Schwerer Steckverbinder C 146 E



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.

ALLGEMEINE KENNWERTE		
polzahl		10 + PE
stifteinsatz_gewicht		39 g
buchseneinsatz_gewicht		39 g
ELEKTRISCHE KENNWERTE		
bemessungsspannung_ausgabe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	400 V (600 V UL / CSA)
bemessungsstossspannung_ausgabe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	6000 V
Bemessungsstrom		19 A
spannungsfestigkeit	DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a	2.800 V
ueberspannungskategorie	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	III
isolierstoffgruppe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	III b
isolationswiderstand	DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a	≥ 10 ¹² Ω
durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a	< 5 mΩ
luftstrecke	DIN VDE 0627	> 4,0 mm
kriechstrecke	DIN VDE 0627	> 6,3 mm
strombelastbarkeit	DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b	siehe Derating Kurven
verschmutzungsgrad	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	3
KLIMATISCHE KENNWERTE		
pruefklasse	DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1	40 / 125 / 21
grenztemperatur_oberalb		+ 125 °C / 1000h
grenztemperatur_unterhalb		- 40 °C / 16h
MECHANISCHE KENNWERTE		
schutzart	DIN EN 60529 / IEC 60529	ungesteckt IP00
steck_ziehkraft	DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b	40-50N
lebensdauermechanisch	IEC 60512-5; Test 9 a	≥ 500 Steckzyklen
WERKSTOFFE		
kontakteinsatz		PC GV
farbe		grau
kontaktoberflaeche		versilbert
raendel_mutter_schraube		CuZn
SONSTIGE TECHNISCHE DATEN		
anschlusstechnik		schrauben
anschlussquerschnitt		0,25 - 2,5 mm²
brennbarkeit	UL 94	V-0



400 V, 16 A



600 V, 10 A
E 63093



600 V, 15 A
48932

Steckverbinder C 146 E Stiftsteinsatz Polzahl 10 + PE, 400 V


Bestellnummer C146 10A010 002 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwerer Steckverbinder C 146 E



Abbildung stellvertretend f r alle verf gbaren Polzahlen.



Ma zeichnung Abmessungen in mm (Inch)

Steckverbinder C 146 E Stifteinsatz Polzahl 10 + PE, 400 V

Bestellnummer C146 10A010 002 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwerer Steckverbinder C 146 E



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.

