

Steckverbinder C 146 E Stifteinsatz Polzahl 6 + PE, 400 V

Bestellnummer C146 10A006 002 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwere Steckverbinder C 146 E



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.

ALLGEMEINE KENNWERTE		
polzahl		6 + PE
stifteinsatz_gewicht		33 g
buchseinsatz_gewicht		33 g
ELEKTRISCHE KENNWERTE		
bemessungsspannung_ausgabe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	400 V (600 V UL / CSA)
bemessungsstossspannung_ausgabe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	6000 V
Bemessungsstrom		22 A
spannungsfestigkeit	DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a	2.800 V
ueberspannungskategorie	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	III
isolerstoffgruppe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	III b
isolationswiderstand	DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a	$\geq 10^{12}$
durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a	< 5 m
luftstrecke	DIN VDE 0627	> 4,0 mm
kriechstrecke	DIN VDE 0627	> 6,3 mm
strombelastbarkeit	DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b	siehe Derating Kurven
verschmutzungsgrad	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	3
KLIMATISCHE KENNWERTE		
pruefklasse	DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1	40 / 125 / 21
grenztemperatur_oberhalb		+ 125 °C / 1000h
grenztemperatur_unterhalb		-40 °C / 16h
MECHANISCHE KENNWERTE		
schutzart	DIN EN 60529 / IEC 60529	ungesteckt IP00
steck_ziehkraft	DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b	20-30 N
lebensdauermechanisch	IEC 60512-5; Test 9 a	$\geq 500$ Steckzyklen
WERKSTOFFE		
kontakteinsatz		PC GV
farbe		grau
kontaktoberflaeche		versilbert
raendel_mutter_schraube		CuZn
SONSTIGE TECHNISCHE DATEN		
anschlusstechnik		schrauben
anschlussquerschnitt		0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
brennbarkeit	UL 94	V-0



400 V, 16 A



600 V, 10 A  
E 63093



600 V, 15 A  
48932

Steckverbinder C 146 E Stifteinsatz Polzahl 6 + PE, 400 V


Bestellnummer C146 10A006 002 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwere Steckverbinder C 146 E



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.



Maßzeichnung Abmessungen in mm (Inch)

22.02.2007

Steckverbinder C 146 E Stifteinsatz Polzahl 6 + PE, 400 V


Bestellnummer C146 10A006 002 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwere Steckverbinder C 146 E



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.



Kontaktanordnung