

SK 8

Artikelnummer: 3025163



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025163>

Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Typ SK 8

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 130299
Verkaufsgruppe	A502
VPE	10 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 678 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
15.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Farbe	silberfarben
-------	--------------

Technische Daten

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
----------------------	----------

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm
----------------------	--------

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein


0404017	AK 4	Einspeiseklemme, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Breite: 7 mm, Farbe: grau
0421032	AKG 4 BK	Einspeiseklemme, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Breite: 7 mm, Farbe: schwarz
0421029	AKG 4 GNYE	Einspeiseklemme, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Breite: 7 mm, Farbe: grün-gelb

Montage


3025341	AB-SK	Auflagebock für Sammelschienen
0404428	AB/SS	Auflagebock aus Isolierstoff mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Neutralleitersammelschiene, 3 mm x 10 mm, Länge: 1000 mm

Zeichnungen

Diagramm



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten