

Modular-Steckverbinder und Zubehör

Modular-Stecker, Kontakte vergoldet

Ausführung	Kabeltyp	Bestell-Nr.
4-polig, 4P/4C-RJ10	Flachkabel	142140
6-polig, 6P/4C-RJ11	Flachkabel	142142
6-polig, 6P/6C-RJ12	Flachkabel	142144
8-polig, 8P/4C-RJ45	Flachkabel	143044
8-polig, 8P/8C-RJ45	Flachkabel	143045
8-polig, 8P/8C-RJ45, kurze Ausführung	Flachkabel	143043
4-polig, 4P/4C-RJ10	Rundkabel	142141
6-polig, 6P/4C-RJ11	Rundkabel	142143
6-polig, 6P/6C-RJ12	Rundkabel	142145
8-polig, 8P/8C-RJ45	Rundkabel	143048
8-polig, 8P/8C-RJ45, kurze Ausführung	Rundkabel	143042

Modular-Stecker komplett geschirmt, Kontakte vergoldet

8-polig, 8P/8C-RJ45	Flachkabel mit Litzenleiter	143047
8-polig, 8P/8C-RJ45, CAT. 6a mit Einführhilfe	Rundkabel mit Litzen- oder Drahtleiter	143300
8-polig, 8P/8C-RJ45, CAT. 7 mit Einführhilfe und Zugentlastung	Rundkabel mit Drahtleiter	143302

Knickschutztüllen für Modular-Stecker 8-polig, RJ45

Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.
Grau	Flachkabel	143112
Schwarz	Flachkabel	143113
Weiss	Flachkabel	143114
Blau	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143059
Elfenbein	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143056
Gelb	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143060
Grau	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143057
Grün	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143061
Rot	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143058
Schwarz	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143055
Weiss	Rundkabel, Durchmesser max. 6mm	143062

Modular-Kupplungen

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.
4-polig, 4P/4C-RJ10 ungeschirmt, Verschaltung 1:1	elfenbein	142200
6-polig, 6P/6C-RJ12 ungeschirmt, Verschaltung 1:1	weiss	142202
6-polig, 6P/6C-RJ12 ungeschirmt, Verschaltung 1:1	schwarz	142208
8-polig, 8P/8C-RJ45 ungeschirmt, Verschaltung 1:1	schwarz	143202
8-polig, 8P/8C-RJ45, CAT. 5 geschirmt, Verschaltung 1:1	metallisiert	143204

