

Präzisionsbuchsenleisten, trennbar
Rundkontakte, vergoldet, mit 6-Finger-Präzisionskontakt
für Rundstifte 0,46mm - 0,50mm

Polzahl	Ausführung	Bauhöhe	Bestell-Nr.
20-polig, mit Rundkontakt 0,78mm	1-reihig	1,9mm	10120830
20-polig, mit Rundkontakt 0,51mm	1-reihig	3,0mm	10120832
20-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	1-reihig	7,0mm	10120838
32-polig, mit Rundkontakt 0,51mm	1-reihig	3,0mm	10120834
36-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	1-reihig	7,0mm	10120840
40-polig, mit Rundkontakt 0,51mm	1-reihig	3,0mm	10120836
2 x 10-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	2-reihig	7,0mm	10120844
2 x 12-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	2-reihig	7,0mm	10120846
2 x 13-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	2-reihig	7,0mm	10120848
2 x 17-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	2-reihig	7,0mm	10120850
2 x 25-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	2-reihig	7,0mm	10120852
2 x 36-polig, mit Rundkontakt 0,60mm	2-reihig	7,0mm	10120854

Präzisionsbuchsenleiste, trennbar
mit Vierkantstift 0,70mm x 0,70mm, vergoldet
mit 6-Finger-Präzisionskontakt für Rundstifte 0,46mm - 0,50mm

36-polig, Wire-Wrap	1-reihig	3,0mm	10120856
---------------------	----------	-------	----------

Präzisionsbuchsenleisten, trennbar
Rundkontakte 0,60mm, selektiv vergoldet
mit 6-Finger-Präzisionskontakt
für Vierkantstifte 0,63mm - 0,64mm
und Rundstifte 0,75mm - 0,80mm

26-polig	1-reihig	7,0mm	10120801
36-polig	1-reihig	7,0mm	10120803
2 x 10-polig	2-reihig	7,0mm	10120809
2 x 13-polig	2-reihig	7,0mm	10120811
2 x 17-polig	2-reihig	7,0mm	10120813
2 x 25-polig	2-reihig	7,0mm	10120815

Präzisionsbuchsenleisten, trennbar
Rundkontakte 0,50mm (gerade), 0,42mm (gewinkelt)
selektiv vergoldet
mit 6-Finger-Präzisionskontakt für Vierkantstifte 0,63mm - 0,64mm
und Rundstifte 0,75mm - 0,80mm

26-polig, gewinkelt	1-reihig	Kont.-Abst. 1,27mm	10120805
36-polig, gewinkelt	1-reihig	Kont.-Abst. 1,27mm	10120807
2 x 10-polig, gewinkelt	2-reihig	Kont.-Abst. 1,27mm	10120817
2 x 18-polig, gewinkelt	2-reihig	Kont.-Abst. 1,27mm	10120819

Steckverbinder-Serie, zur Selbstkonfektion, Farbe elfenbein

Leergehäuse mit Verriegelung

2-polig	1-reihig	12,9mm	072630
3-polig	1-reihig	12,9mm	072631
4-polig	1-reihig	12,9mm	072659
5-polig	1-reihig	12,9mm	072632
8-polig	1-reihig	12,9mm	072633
10-polig	1-reihig	12,9mm	072634
20-polig	1-reihig	12,9mm	072635