

## Klemmenmarkierer SCHT 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Der Gruppenschildträger **SchT 5 S** wird direkt auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet. Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden. **SchT 5** und **SchT 5 S** werden mit ESO 5, STR 5 Schutzstreifen bestückt. Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">0292460000</a>
Typ	SCHT 5
Ausführung	Klemmenmarkierer, 44.5 x 19.5 mm, Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190105440
VPE	20 Stück

**Klemmenmarkierer  
SCHT 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	44,5 mm	Breite	19,5 mm
Nettogewicht	7,95 g		

**Markierungen**

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser	-	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Plotterbeschriftbar	Nein
Raster in mm (P)	5 mm	Speed-Marking-Laser	Nein
Temp.,max.,kurz	80 °C	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

**Produkthinweise**

Produktbeschreibung	Der Gruppenschildträger SCHT 5 / SCHT 5 S wird direkt auf die Tragschiene TS32 (G-Schiene) bzw. die Tragschiene TS35 (Hutschiene) aufgerastet. Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.
---------------------	---

**Zulassungen**

Zulassungen



**Klemmenmarkierer  
SCHT 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**STR transparente Streifen**



Mit den verschiedenen Verbindermarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">029400000</a>	STR 5 F.SCHT 5	Klemmenmarkierer, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: transparent	4008190099497	20 Stück

**ESO Einsteckschilder**



Mit den verschiedenen Verbindermarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1607710000</a>	ESO 5 DIN A4 WEISS BOG.	Klemmenmarkierer, 40 x 16.5 mm, Papier, Farbe: weiß	4008190206109	10 Stück
<a href="#">1670380000</a>	ESO 5 POLY.GELB A4-BOG.	Klemmenmarkierer, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: gelb	4008190430702	10 Stück
<a href="#">1670370000</a>	ESO 5 POLY.WEISS A4-BOG.	Klemmenmarkierer, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß	4008190430696	10 Stück
<a href="#">1631350000</a>	ESO 5 DIN A4 GELB BOG.	Klemmenmarkierer, 40 x 16.5 mm, Papier, Farbe: gelb	4008190206208	10 Stück

**Klemmenmarkierer  
SCHT 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Neutral**



Die **MultiCard Markierer** vom Typ **ELS** eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet PRO ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.  
**ELS 6/30** für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30  
**ELS 7/40** für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S  
**ELS 16/40** für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1045620000</a>	ELS 16/40 MC WS	Kabelmarkierer, MultiCard, 40 x 16 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß	4032248779611	40 Stück
<a href="#">1045630000</a>	ELS 16/40 MC GE	Kabelmarkierer, MultiCard, 40 x 16 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb	4032248779628	40 Stück