

## Schirmanschlussklemme - SK 20 - 3025189

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mOhm

### Produkteigenschaften

- Einfaches Handling
- Federndes, großflächiges Druckstück
- Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- Rändelschraube

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918130312

### Technische Daten

#### Allgemein

<b>Anzahl der Etagen</b>	1
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	1
<b>Farbe</b>	silberfarben

#### Maße

<b>Länge</b>	19,5 mm
<b>Breite</b>	24 mm
<b>Höhe</b>	75,00 mm

#### Anschlussdaten

<b>Schraubengewinde</b>	M4
<b>Anzugsdrehmoment max</b>	0,8 Nm
<b>Anschlussart</b>	Aufschauben

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141131
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141131
<b>eCl@ss 5.0</b>	27141131
<b>eCl@ss 5.1</b>	27141131

# Schirmanschlussklemme - SK 20 - 3025189

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Zubehör

### Auflagebock

AB-SK - 3025341



AB/SS - 0404428



### Abgriffklemme

AK 4 - 0404017



# Schirmanschlussklemme - SK 20 - 3025189

## Zubehör

---

### Installationsklemme

AKG 4 GNYE - 0421029



AKG 4 BK - 0421032



### Neutralleiterschiene

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174




## Zeichnungen

---


# Schirmanschlussklemme - SK 20 - 3025189

Diagramm



# Schirmanschlussklemme - SK 20 - 3025189

Maßzeichnung



Maßzeichnung

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>