


**W-Reihe, Zubehör  
WHP 2.5-35N/10x3 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1050280000</a>
Typ	WHP 2.5-35N/10x3 BL
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Halteplatte, blau, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190044640
VPE	20 Stück

## Datenblatt

### W-Reihe, Zubehör WHP 2.5-35N/10x3 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	60 mm	Breite	2 mm
Höhe	47 mm	Nettogewicht	3,785 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

### Maße

Versatz TS 35	32 mm
---------------	-------

### weitere technische Daten

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte	Einbauhinweis	Durchführung
------------	-------------------------------	---------------	--------------

### Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör	Tragschiene	TS 35
----------------	------------------	-------------	-------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

### Downloads

STEP	<a href="#">1050280000_31371_WHP_2.5-35N-10X3_BL_STP.stp</a>
------	--