

Zubehör
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0498000000
Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Ausführung	Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl, 2000 mm, verzinkt
GTIN (EAN)	4008190042493
VPE	2 m

Datenblatt

Zubehör TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Breite	35 mm
Höhe	15 mm	Nettogewicht	910 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Normen	DIN EN 60715
--------	--------------

Maße

Versatz TS 35	10 mm
---------------	-------

weitere technische Daten

Ausführung	ohne Langloch	Einbauhinweis	Direktmontage
------------	---------------	---------------	---------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Zubehör	Tragschiene	TS 35
----------------	---------	-------------	-------

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage	Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	50 mm ²
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt
Stärke	2,3 mm	Werkstoff	Stahl

Werkstoffdaten

Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahl
Farbe	grau		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001285	ETIM 3.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-06-04
eClass 5.1	27-14-06-04	eClass 6.0	27-14-11-43
eClass 7.0	27-14-11-43		

Zulassungen

Zulassungen

Zubehör
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Schienehalter



60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden.
Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an Lösungsvorschlägen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0494920000	SH 2	Zubehör, Schienenhalter, KrG, 40 mm	4008190007584	10 Stück

TSTW



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0164000000	TSTW 6/M6	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl, 72 mm	4008190095345	10 Stück
1779100000	TSTW 5/M5 ZN	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl, 72 mm	4032248169894	10 Stück
0178100000	TSTW 5/M5	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl, 72 mm	4008190059651	10 Stück
1610110000	TSTW D 4.3	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl, 97 mm	4008190185305	10 Stück

Zubehör
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

FM




Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0687900000	FM 4/TS35	Zubehör, Montagefuß, Stahl, blank	4008190086459	40 Stück

Für Tragschiene TS 35



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1061200000	WEW 35/2	Zubehör, Endwinkel	4008190030230	100 Stück
0383560000	EW 35	Zubehör, Endwinkel	4008190181314	50 Stück
1059000000	WEW 35/1	Zubehör, Endwinkel	4008190172282	50 Stück

Zubehör Schirmanschlussklemmen



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1068700000	WSH 1	W-Reihe, Schienenhalter, PA 66 GF 30, 110 mm	4008190118389	10 Stück

Datenblatt


Zubehör
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

108020000 WSH 6	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 147 mm	4008190965150 10 Stück
108010000 WSH 5	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 99 mm	4008190965143 10 Stück

TST



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
128660000	TST 2/M5	Zubehör, Tragschienträger, Stahl, 84 mm	4008190144777	10 Stück
010170000	TST 2/M6	Zubehör, Tragschienträger, Stahl, 84 mm	4008190069254	10 Stück