

Kunststoffkabelmarker - KMK 3 - 1005211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kunststoff-Kabelmarker, für Kabel von 16 bis 31 mm Durchmesser, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/KMK 3-GB, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

Produkteigenschaften

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker individuell nach Ihren Vorgaben
- Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt
- Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918012441

Technische Daten

Maße

Höhe	17 mm
Breite (a)	40 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	transparent
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyethylen

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

Kunststoffkabelmarker - KMK 3 - 1005211

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

ESL 40X17 - 0808095



Klemmenmarker beschriftet

ESL 40X17 CUS - 0824403



Leitermarker unbeschriftet

EMT (40X17)R - 0817293



Leitermarker beschriftet

Kunststoffkabelmarker - KMK 3 - 1005211

Zubehör

EMT (40X17)R CUS - 0824385



Gerätemarker unbeschriftet

US-EMP (29X8) - 0829436



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>