

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT6, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für Litze und starre Adern AWG 26 ... 22



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918970086

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 1000
Anschlussart	LSA
Anschlussquerschnitt	0,13 mm² ... 0,32 mm² (starr)
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 0,36 mm² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (flexibel)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Messing vernickelt
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Nennspannung U_N	250 V AC
Nennstrom I_N	2 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	2 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Anbaurahmen

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433



RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168

Zubehör

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 1689844



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080



VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - 1658053



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK - 1658642



VS-08-A-S-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 1654772



VS-08-A-S-RJ45/MOD-1-IP67 - 1652868



RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168

Zubehör


Montagewerkzeug

CT-WZ/A - 2765505



Zeichnungen

Maßzeichnung



RJ45-Buchseneinsatz, Keystone

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168

Schemazeichnung

