

## Steckbrücke - FBS 3-4 - 3030129

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot

### Produkteigenschaften

☑ Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4017918188467 |

### Technische Daten

#### Technische Daten

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                   | rot                                                                                                                                                                                        |
| Polzahl                 | 3                                                                                                                                                                                          |
| Rastermaß               | 4,20 mm                                                                                                                                                                                    |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.) |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141140 |
| eCl@ss 5.1 | 27141140 |
| eCl@ss 6.0 | 27141140 |
| eCl@ss 7.0 | 27141140 |
| eCl@ss 8.0 | 27141140 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000489 |
| ETIM 3.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC000489 |

## Steckbrücke - FBS 3-4 - 3030129

### Klassifikationen

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000489 |
|-----------------|----------|

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211829 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121426 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121426 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121426 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121426 |

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>