

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog

Anbaurahmen, 1-fach, IP67, mit Dichtung, ohne
Befestigungsschrauben, für modulare
Buchseneinsätze (Keystone)



Artikelnummer	1689080
Artikelbezeichnung	VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67
EAN	4017918863623
VPE	5 Stück
Zolltarif	85389099
Katalogseitenangabe	Seite 31 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 12.06.2006



► Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 80 °C

Materialangaben

Material Gehäuse PA


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67



Material Dichtung	NBR
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

► Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1653155	VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU	Buchseneinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, Buchse auf Buchse, für modularen Buchseneinsatz (Keystone)
1653168	VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	Buchseneinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, Buchse auf LSA, für modularen Buchseneinsatz (Keystone)
1689064	VS-08-BU-RJ45/BU	Buchseneinsatz RJ45 (Keystone), CAT5, 8-polig, Buchse auf Buchse
1689459	VS-08-BU-RJ45/KA/LSA	Buchseneinsatz RJ45, CAT5, 8-polig, Buchse auf LSA, für modularen Buchseneinsatz (Keystone)
1689200	VS-08-SD	Schutzdeckel, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen oder im Tüllengehäuse, VPE=100
1656356	VS-RJ11-BU-MOD/BU	Buchseneinsatz RJ11, 6-polig, für modularen Buchseneinsatz (Keystone), ungeschirmt
Schutzdeckel		
1652606	VS-08-SD-F	Schutzdeckel, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten