




STECKVERBINDERSYSTEM AC 166 GSTF/3 und GBUF/3

Gerätesteckvorrichtung (EN 60 320)
Stecker- und Buchsenteil
3-polig, flach



Zulassung




Nennquerschnitt	mm ²	1,5 / 2,5	14 AWG 16 amp.	16-14 AWG 16 amp.	1,5 / 2,5
Nennspannung	V	250	600	600	250

Technische Angaben

Anschluss	Schraube Leitung 0,5 - 2,5 mm ²
Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz, weiß oder hellrot (bei hellroter Ausführung ZEL in schwarz) Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Schraube	M 3 x 4,5 mm Klemmstelle Stahl verzinkt, chromatisiert C 2,9 x 7,5 mm Gehäuse Stahl verzinkt, chromatisiert
Drehmoment	max. 0,3 Nm Leiter max. 0,4 Nm Zugentlastung
Nennstrom	nach EN 61984: 16 A / 250 V bei T 70 °C
Obere Grenztemperatur	nach EN 61984: 110 °C
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	39 mm (PE), 32 mm (L N)
Schutzart	IP 20 IP 40 - im gesteckten Zustand

Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht



Bestellinformation

Auf Anfrage

Steckverbinder für 0,5 mm², 0,75 mm² und 1,0 mm²

Varianten

AC 166 GSTF/3 und GBUF/3 Cod.	3-polige flache Stecker und Buchsen mit Zugentlastung in diversen Codierungsvarianten
AC 166 GSTF/4 und GBUF/4	4-polige flache Stecker und Buchsen komplett mit Zugentlastung

Artikel	Bestellnummer	VPE	Beschreibung
AC 166 GSTF/ 315 weiß	162453	200	Codierung 1 (L PE N)
AC 166 GSTF/ 315 schwarz	162463	200	Codierung 1 (L PE N)
AC 166 GSTF/ 315 hellrot	162463R	200	Codierung 3 (L PE N)
AC 166 GSTF/ 325 weiß	162653	200	Codierung 1 (L PE N)
AC 166 GSTF/ 325 schwarz	162663	200	Codierung 1 (L PE N)
AC 166 GSTF/ 325 hellrot	162663R	200	Codierung 3 (L PE N)
AC 166 GBUF/ 315 weiß	165453	200	Codierung 1 (N PE L)
AC 166 GBUF/ 315 schwarz	165463	200	Codierung 1 (N PE L)
AC 166 GBUF/ 315 hellrot	165463R	200	Codierung 3 (N PE L)
AC 166 GBUF/ 325 weiß	165653	200	Codierung 1 (N PE L)
AC 166 GBUF/ 325 schwarz	165663	200	Codierung 1 (N PE L)
			Codierung 3

AC 166 GSTF/5 und GBUF/5	5-polige flache Stecker und Buchsen komplett mit Zugentlastung	AC 166 GBUF/ 325 hellrot	165663R	200	(N PE L)
AC 166 GSTPF/3 und GBUPF/3	3-polige flache Stecker und Buchsen mit Zugentlastung schraubenlos mit Federklemmanschlüssen				

Zubehör

AC 166 VKE und VKH	3-polige Kappen zum Verschluss nicht genutzter Anschlüsse
--------------------	---