

HICON ▶ Audio ▶ XLR EINBAU-STECKERBINDER

HICON®
CONNECTORS

3-pol XLR, vernickelte Kontakte
Metallgehäuse vernickelt.
Universal-D-Flansch.

SYS BOXX | D

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
1 3-pol male. Gedrehte, vernickelte Kontakte	HI-X3DM		
2 3-pol female. Vernickelte Kontakte		HI-X3DF	



3-pol XLR, versilberte Kontakte
Metallgehäuse schwarz.
Universal-D-Flansch.

SYS BOXX | D

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
3 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte	HI-X3DM-M		
4 3-pol female. Versilberte Kontakte		HI-X3DF-M	
5 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, M3-Gewinde, ideal für rückseitige Montage	HI-X3DM-M3		
6 3-pol female. Versilberte Kontakte, M3-Gewinde, ideal für rückseitige Montage		HI-X3DF-M3	



3-pol XLR, vergoldete Kontakte
Metallgehäuse schwarz.
Universal-D-Flansch.

SYS BOXX | D

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
7 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte	HI-X3DM-G		
8 3-pol female. Vergoldete Kontakte		HI-X3DF-G	



3-pol XLR, versilberte Kontakte
Kunststoffgehäuse schwarz.
Universal-D-Flansch.

SYS BOXX | D

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
9 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte	HI-X3DM-P		
10 3-pol female. Versilberte Kontakte ohne Verriegelung		HI-X3DF-P	



3-pol XLR, vergoldete Lötkontakte
Kunststoffgehäuse schwarz.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
Bauform A			
11 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Lötkontakte	HI-X3AM		
12 3-pol female. Vergoldete Lötkontakte		HI-X3AF	
Bauform D			
13 XLR/Klinke-Kombi-Einbaubuchse. Vergoldete Lötkontakte		HI-XJEF6S	
Passende Schrauben:	Linsenkopf:	S-3x8-PT-I	
	Senkkopf:	S-3x8SPT-I	



5-pol XLR, versilberte Kontakte
Metallgehäuse schwarz.
Universal-D-Flansch.

SYS BOXX | D

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
14 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte	HI-X5DM-M		
15 5-pol female. Versilberte Kontakte		HI-X5DF-M	



5-pol XLR, vergoldete Kontakte
Metallgehäuse schwarz.
Universal-D-Flansch.

SYS BOXX | D

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
16 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte	HI-X5DM-G		
17 5-pol female. Vergoldete Kontakte		HI-X5DF-G	