

Codeschloss mit Kartenleser

• Zwei Relais Kontakte • Pro Relaisausgang bis zu 500 Benutzer speicherbar • Unterstützt Codeeingabe sowie Codekarten (RFID)

Dieses Codeschloss kombiniert zwei Geräte in Einem! Dieses Produkt kann mit Codekarten (RFID) oder mit einer Zahlenkombination aktiviert werden. Das Codeschloss besitzt zwei Relaisausgänge auf welche jeweils 500 Benutzer einprogrammiert werden können. Auf Relaisausgang eins kann mit bis zu 500 Zahlenkombinationen, 500 Codekarten oder 500 Zahlenkombinationen und Codekarten aktiviert werden. Der zweite Relaisausgang kann mit bis zu 500 Zahlenkombinationen aktiviert werden. Das Codeschloss ist nur zur Innenmontage geeignet.

Ausstattung: Für 125 kHz EM-Karten · Leseempfindlichkeit: max. 10 cm.

Technische Daten: Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 2 x 500 · Anzahl LEDs: 4 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Gewicht: 150 g · Kontakt-Belastbarkeit der beiden Relaiskontakte jeweils: max. 3 A/24 V/DC (potentialfrei) · Stromaufnahme: Ruhe: 35 mA · Ausgelöst: 105 mA.

Packungsinhalt: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Abmessungen: (B x H x T) 117 x 117 x 21 mm.

Coded lock with card reader

• Two relay contacts · Up to 500 users can be stored for each relay output · Supports code entry and also code cards (RFID)

This coded lock combines two devices into one! This product can be activated with code cards (RFID) or with a numerical combination. The coded lock has two relay outputs where 500 users respectively can be programmed. Up to 500 numerical combinations, 500 code cards or 500 numerical combinations and code cards can be activated at the first relay output. Up to 500 numerical combinations can be activated at the second relay output. The coded lock is only suitable for interior installation.

Equipment: For 125 kHz EM cards · reader sensitivity: max. 10 cm.

Technical data: Number (code-number / -combinations): 2 x 500 · Number of LEDs: 4 · Working voltage: 12 V/DC · Weight: 150 g · Respective contact load of both the relay contacts: max. 3 A/24 V/DC (potential free) · Current consumption: Resting: 35 mA · Triggered: 105 mA.

Package content: Coded lock · Installation material · Operating instructions.

Dimensions: (W x H x D) 117 x 117 x 21 mm.



97030034



Conrad Electronic SE, Hirschau

• **Serrure à code avec lecteur de cartes**
 • Deux contacts relais · Jusqu'à 500 utilisateurs mémorisables par sortie de relais · Accepte l'entrée de code ainsi que les cartes code (RFID)
 Cette serrure à code combine deux appareils en un! Ce produit peut être activé par cartes code (RFID) ou au moyen d'une combinaison de chiffres. La serrure à code possède deux sorties de relais permettant chacune de programmer 500 utilisateurs. Sur la sortie de relais une il est possible d'activer jusqu'à 500 combinaisons de chiffres, 500 cartes code ou bien 500 combinaisons de chiffres et cartes code. La deuxième sortie de relais peut être activée par 500 combinaisons de chiffres au maximum.
Équipement: Pour cartes EM 125 kHz · Sensibilité en lecture: max. 10 cm.
Caractéristiques techniques: Nombre (chiffres de code / combinaisons de code): 2 x 500 · Nombre de LED: 4 · Tension de fonctionnement: 12 V/DC · Poids: 150 g · Charge de contact de chacun des deux contacts de relais: max. 3 A/24 V/DC (exemple de potentiel) · Consommation de courant: repos: 35 mA · Déclenché: 105 mA.
Contenu de paquet: Serrure à code · Matériel de montage · Notice.
Dimensions: (L x H x P) 117 x 117 x 21 mm.

Coded lock with card reader

Serrure à code avec lecteur de cartes

Codeslot met kaartlezer

Codeschloss mit Kartenleser

Nr. 75 15 49



- Zwei Relais Kontakte
- Pro Relaisausgang bis zu 500 Benutzer speicherbar
- Unterstützt Codeeingabe sowie Codekarten (RFID)

www.conrad.com

Codeslot met kaartlezer

• Twee relais contacten · Geheugen voor 500 gebruikers per relaisuitgang · Ondersteunt code invoer alsmede codekaarten (RFID)

Dit codeslot combineert twee apparaten in één! Dit product kan met codekaarten (RFID) of met een cijfercombinatie geactiveerd worden. Het codeslot is voorzien van twee relaisuitgangen. Op elke uitgang kunnen 500 gebruikers geprogrammeerd worden. Op de eerste relaisuitgang kan met maximaal 500 cijfercombinaties 500 codekaarten of 500 cijfercombinaties en codekaarten geactiveerd worden. De tweede relaisuitgang kan met maximaal 500 cijfercombinaties geactiveerd worden. Het codeslot is uitsluitend geschikt voor de binnenmontage.

Onderdeel: Voor 125 kHz EM-Kaarten · Max. leesvoelgheid: 10 cm.

Technische gegevens: Aantal (code-cijfers/-combinaties): 2 x 500 · Aantal LED's: 4 · Voedingsspanning: 12 V/DC · Gewicht: 150 g · Max. contactbelasting van de beide relaiscontacten elk: 3 A/24 V/DC (spanningvrij) · Stroomverbruik: stand-by: 35 mA · Geactiveerd: 105 mA.

Pakketinhoud: Codeslot · Montagemateriaal · Gebruiksaanwijzing.

Afmetingen: (B x H x D) 117 x 117 x 21 mm.