


KERN MPE250K100HM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	249,900 kg
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
Display Ziffernhöhe:	5 mm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g

KERN MPE250K100HM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-129

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1010 x 450 x 295 mm

Bruttogewicht: 15 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 11,560 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät
(BxTxH): 200 x 55 x 128 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 365 x 360 x 80 mm

Gehäusematerial: Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett
montiert (BxTxH): 365 x 460 x 2134 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Stativhöhe: 94 cm