

## HNS S 9 W G23

### PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



#### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

#### Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

#### Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	9.00 W
Nennspannung	60 V
Konstruktionsspannung	60 V
Nennstrom	0.18 A
Lampenstrom	0.18000 A

### Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	2.5 W
-------------------------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28.0 mm
Länge	165.5 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G23
Anmerkung zum Produkt	UV Bestrahlungsstärke 253.7nm, gemessen im Abstand von 1m von der Lampenmitte, bei 20° C Umgebungstemperatur, frei leuchtend. Zwischen 0.3 und 3.0m ist die Bestrahlungsstärke reziprok proportional zum Quadrat der Entfernung.

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	8333712	-

# Produktdatenblatt

---

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300941226	HNS S 9 W G23	Faltschachtel 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	41.00 g
4008321244406	HNS S 9 W G23	Versandschachtel 10	125 mm x 183 mm x 80 mm	1.83 dm <sup>3</sup>	451.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.