

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-RJ45 - 1688573

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Stifteinsatz, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlussstechnik, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918622404

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 750
Anschlussart	IDC
Anschlussquerschnitt	0,13 mm² ... 0,2 mm² (starr)
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 24 (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	26 (flexibel)
Kabelabgang	gerade

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	Thermoplastik
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1,5 A
Überspannungskategorie	II

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-RJ45 - 1688573

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Tüllengehäuse

VS-08-T-RJ45/IP 20 - 1688638



VS-08-T-G-RJ45/IP20 - 1652295



RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-RJ45 - 1688573

Zubehör

VS-08-T-RJ45/IP67 - 1688696



Knickschutztülle

VS-08-KS/GR - 1689213



VS-08-KS/GN - 1689226



Crimpwerkzeug

CRIMPFOX LC - 1206696



Gesenk


CRIMPFOX LC-RJ 45S - 1207420



RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-RJ45 - 1688573

Zeichnungen

Maßzeichnung



RJ45-Stifteinsatz

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>