

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/ SCRJ-5 - 1656479

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SCRJ/IP20 auf SCRJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 5 m



Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 4046356029841 |

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Polzahl | 2 |
| Steckgesicht | SCRJ gemäß DIN EN 50377-6-1 |
| Faser | 980/1000 µm |
| Anzahl der Fasern | 2,00 |
| Steckzyklen | ≥ 1000 |
| Kabelart | Breakoutkabel |
| Kabellänge | 5 m |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Schutzart | IP20 |

Materialangaben

| | |
|-----------------------|---------|
| Material Gehäuse | PBT |
| Außenmantel, Material | PE |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Farbe Ferrulenhalter | blau |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/ SCRJ-5 - 1656479

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27061003 |
| eCl@ss 7.0 | 27061003 |
| eCl@ss 8.0 | 27061003 |

ETIM


| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000764 |
| ETIM 3.0 | EC001263 |
| ETIM 4.0 | EC001263 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |

Zeichnungen


Maßzeichnung



SCRJ-Steckverbinder, POF, IP20


LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/ SCRJ-5 - 1656479

Maßzeichnung



SCRJ-Steckverbinder, POF, IP20


Schemazeichnung



Polbild Stecker SCRJ

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/ SCRJ-5 - 1656479

Schemazeichnung



Polbild Stecker SCRJ

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>