Kabel - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926328

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt 25-polige Variante

Geschirmtes Kabel mit einer 50-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 50 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 2 m

Produkteigenschaften

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4,
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Steckverbinder gemäß IEC 60807-2/DIN 41652
- Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
- Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
- Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge
- Einseitig offenes Ende
- 1:1 Verbindung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356546911

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	≤ 0,09 Ω/m
Kabellänge	2 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm²
AWG	24
Außendurchmesser	13,5 mm
Schirmung	Ja
Schirmung	Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1

Kabel - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926328

Technische Daten

Steckverbinder Modulseite

Polzahl	50
Steckverbinder	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Stecker	1

Steckverbinder Steuerungsseite

Polzahl	50
Steckverbinder	offenes Ende
Anzahl der Stecker	0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Kabel - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926328

Approbationen

cUL Recognized

cULus Recognized

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com