

Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Einbaurahmen, für 1 Frontplatte oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356029858

Technische Daten

Maße

Höhe	120 mm
Breite	65 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Ausführung	für 1 Frontplatte
Material Gehäuse	Zink-Legierung
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27144001
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27144001

ETIM

ETIM 2.0	EC000007
ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000007

Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000007
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Markierungsmaterial

VS-SI-BZ - 1656660



Steckdose

VS-SI-SD-DE - 1656505



VS-SI-SD-DE-G - 1656518



VS-SI-SD-USA - 1656521



Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482

Zubehör

VS-SI-SD-FR - 1656534



VS-SI-SD-GB - 1656547




VS-SI-SD-IT - 1656550



Zeichnungen

Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482


Maßzeichnung



Maßbild: VS-SI-EB-EMV-1

Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482

Maßzeichnung



Montageausschnitt

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>