

# Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - 1853913

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Halbverschraubung Pg21, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 11,5 - 15,5

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4017918145972

## Technische Daten

### Maße

<b>Schlüsselweite-Überwurfmutter</b>	33 mm
<b>Leitungsaußendurchmesser</b>	11,5 mm ... 15,5 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 100 °C

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Auf Anfrage sind für große Kabelabmessungen Erweiterungsverschraubungen von Pg16 auf Pg21 und von Pg21 auf Pg29 verfügbar
<b>Art der Verschraubung</b>	Halbverschraubung
<b>Material Druckschraube</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	TPE
<b>Gewindeart Dichtungsseite</b>	Pg21
<b>Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter</b>	7,50 Nm

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141209
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141209
<b>eCl@ss 5.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 5.1</b>	27149109
<b>eCl@ss 6.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 7.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 8.0</b>	27149109

# Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - 1853913

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Halbverschraubung

VC-K-KV-PG21-O - 1885363

---

## Zeichnungen