

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 - 1407877

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf freies Leitungsende, Line, Länge 5 m

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356475402

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 100
Kabeldurchmesser	6,40 mm
Kabelabgang	gerade
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7; S/FTP
Kabellänge	5 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
Schutzart	IP65/IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	wasserblau RAL 5021

Elektrische Kennwerte

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
----------------------	----------

Klassifikationen

eCl@ss

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 - 1407877

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM


ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121616

Zeichnungen


Maßzeichnung



M12-Einbausteckverbinder

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 - 1407877


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 - 1407877


Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 - 1407877

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>