

Kabel - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926027

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Geschirmtes Kabel mit einer 9-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 9 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1 m

Abbildung zeigt 25-polige Variante

Produkteigenschaften

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4,
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Steckverbinder gemäß IEC 60807-2/DIN 41652
- Einseitig offenes Ende
- Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
- Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
- 1:1 Verbindung
- Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356546751

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Kabellänge	1 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm ²
AWG	24
Außendurchmesser	7,5 mm
Schirmung	Ja
Schirmung	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1

Kabel - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926027

Technische Daten

Steckverbinder Modulseite

Polzahl	9
Steckverbinder	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Stecker	1

Steckverbinder Steuerungsseite

Polzahl	9
Steckverbinder	offenes Ende
Anzahl der Stecker	0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /


Approbationsdetails



Kabel - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926027

Approbationen

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>