

WERKZEUGSATZ SECURITY

► 6750

Werkzeugkoffer SECURITY 60-tlg

Ein Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen sowie für das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen und das Lötten mit netzunabhängigen GaslötKolben. Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.

Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Fingermulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Art.-Nr.	Inhalt
6755	Werkzeugkoffer PROTECTION 42 Leerfächer
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-701	LSA-Plus Anlegewerkzeug
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-0611	Crimpzange für BNC/TNC Koaxialsteckverbinder
4-343-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 × 0,7 × 60 mm
5-505	Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit Hakenklinge
5-515	Cuttermesser 140 mm
5-535	Coaxial-Abisolierer Ø 4,8 - 7,5 mm
6-600	Gabelringschlüssel Satz 12-tlg (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
6-950	Sechskant-Stiftschlüssel Satz Kugelkopf 9-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0)
6-995	TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
7-116	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm
7-506	Rollbandmaß 2 m
7-535	Wasserwaage 225 mm
7-616	Taschensäge PUK im Etui

Art.-Nr.	Inhalt
8-376	GAS-LötKolben Independent 75
8-390	Entlötaugpumpe PRAKTIK 20 mm Durchmesser RD-7376
13-906-VDE	Seitenschneider 160 mm
13-915-VDE	Telefonzange 160 mm gezahnt, gerade mit Drahtschneider
13-927-VDE	Flachzange 160 mm gezahnt
13-936-VDE	Kombizange 160 mm gezahnt
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 75 mm
14-652-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 100 mm
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 × 100 mm
14-681-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
14-682-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
14-683-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH2 Ø
14-695-VDE	Kombi-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ/S1
15-531-VDE	Automatische Abisolierzange (0,2 - 6,0 mm ²) mit Anschlagsschraube
16-299-VDE	Steckschlüssel 4,0 mm
16-301-VDE	Steckschlüssel 5,0 mm
16-302-VDE	Steckschlüssel 5,5 mm



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



ohne Werkzeug: 4300 g
mit Werkzeug: 8400 g



60 Werkzeuge



6750 Werkzeugkoffer SECURITY mit Werkzeug
6755 Werkzeugkoffer SECURITY ohne Werkzeug