

125er Cobra®:  
Profi-Qualität im  
Kleinst-Format.



# Minimale Größe. Maximale Qualität.

125er Cobra®:  
Profi-Qualität im  
Kleinst-Format.



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Ausführung		 mm	Einstellpositionen	 mm	 g
87 01 125	069935	Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	1"	27	13	125	85



Ihr Vertriebspartner



**KNIPEX-Werk**  
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13  
42349 Wuppertal (Deutschland)  
Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0  
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58  
info@knipex.de  
www.knipex.de

L100 0198001/03: 09/16.000/DE - Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.

- ▶ Profi-Werkzeug für feine mechanische Anwendungen
- ▶ Qualitäts- und Funktionsmerkmale wie bei der großen Cobra®
- ▶ kleine Abmessung, große Greifkapazität bis 27 mm
- ▶ 13 Einstellpositionen für handfreundliche Griffstellung



**KNIPEX** Quality – Made in Germany

# Die kleinste Cobra® für höchste Ansprüche.

Als vollwertiges Profi-Werkzeug weist die 125er Cobra® alle Qualitäts- und Funktionsmerkmale der großen Cobra® auf – und spielt ihre spezifischen Vorteile gekonnt aus.

Bei nur 125 mm Länge umfasst ihre Greifkapazität stolze 27 mm, auch an schwer zugängliche Werkstücke kommt sie leicht heran.

Die kleinste je gefertigte Hightech-Wasserpumpenzange ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Elektropneumatik und Feinmechanik oder bei der Möbel- und Beschlagsmontage.

#### Für Anwendungen:


- **in der Industrie**  
z. B. Elektropneumatik, Feinmechanik
- **im Handwerk**  
z. B. Möbel- und Beschlagsmontage
- **bei Hobby**  
z. B. Modellbau, Basteln
- **bei Sport und Freizeit**  
z. B. Zweirad
- **in Haus und Garten**



87 01 125  
Abbildung 1:1



## 125 mm feinste KNIPEX-Qualität.

- verbesserte Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen
- Schnelleinstellung per Knopfdruck, direkt am Werkstück
- durchgestecktes Gelenk, dadurch hohe Stabilität (doppelte Führung)
- keine unbeabsichtigte Verstellung durch sicheres Einrasten des Gelenkbolzens
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (ca. 61 HRC)
- selbstklemmend, deshalb kein Abrutschen am Werkstück
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Minimale Größe – maximale Leistung: Die 125er Cobra® bietet die gleichen Qualitäts- und Funktionsmerkmale wie die große Cobra®.

125 mm lang und 85 g leicht: Die kleinste Cobra® ist ein professionelles Werkzeug für feine Anwendungen in Industrie und Handwerk, bei Hobby und Freizeit.



Die Zange für alle Fälle: Die 125er Cobra® findet in jeder Tasche Platz und ist vielseitig einsetzbar.