



EAN: 4013288121189

Teilenr: 05003645001

Artikel-Nr: 8100 SC 2

Abmessung: 355x315x70 mm

Gewicht: 6340 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041200

- Der Zyklus Speed ist ein echter Schnelldreher
- Vereint 5 Knarrentypen
- 37-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

37-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwunghmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 17 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenke, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter, 13 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"

Zyklop „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_speed_knarre_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"

Satz-Inhalt:

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm



05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm



05003601001	1x 10 x 37 mm
05003602001	1x 11 x 37 mm
05003603001	1x 12 x 37 mm
05003604001	1x 13 x 37 mm
05003605001	1x 14 x 37 mm
05003606001	1x 15 x 37 mm
05003607001	1x 16 x 37 mm
05003608001	1x 17 x 37 mm
05003609001	1x 18 x 37 mm
05003610001	1x 19 x 37 mm
05003611001	1x 20 x 37 mm
05003612001	1x 21 x 37 mm
05003613001	1x 22 x 37 mm
05003614001	1x 24 x 37 mm
05003615001	1x 27 x 40 mm
05003616001	1x 30 x 42 mm
05003617001	1x 32 x 42 mm

8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003636001 1x 1/2" x 250 mm



8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm



05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8795 C Zyklop-Kardangeln, 1/2", 1/2" x 69 mm



05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8784 C2 Zyklop-Verbindungsstück, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm



05003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm



05003642001 1x 1/2" x 125 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_speed_knarre_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 37-teilig

Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003643001

1x 1/2" x 250 mm



851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm



05057715001

1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm



05058015001

1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm



05066900001

1x TX 25 x 35 mm

05066901001

1x TX 20 x 35 mm

05066905001

1x TX 30 x 35 mm

05066910001

1x TX 40 x 35 mm

05066915001

1x TX 45 x 35 mm

05066920001

1x TX 50 x 35 mm

05066925001

1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Bits, 5 x 30 mm



05057515001

1x 5 x 30 mm

05057520001

1x 6 x 30 mm

05057525001

1x 8 x 30 mm

05057530001

1x 10 x 30 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_speed_knarre_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de