

KNIPEX-MultiCrimp Crimpzange mit Schnellwechselmagazin

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			AWG	↔ mm	⚖ g		
97 33 01	066927	unisolierter, offener Steckverbinder; Rollcrimpung		0,5-6,0 mm ²		20-10	250	755
		isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder		0,5-6,0 mm ²		20-10		
		Aderendhülsen		0,25-6,0 mm ²		23-10		
97 33 02	066934	unisolierter, offener Steckverbinder; Rollcrimpung		0,5-6,0 mm ²		20-10	250	855
		isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder		0,5-6,0 mm ²		20-10		
		Aderendhülsen		0,25-6,0 mm ²		23-10		
		unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder		0,5-10,0 mm ²		20-7		
		unisolierter Stoßverbinder		1,5-10,0 mm ²		15-7		

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen teilweise Vorserie;
entsprechen annähernd dem Endprodukt.



Ihr Vertriebspartner



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Deutschland)
Tel.: +49 (0) 202 - 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 - 47 50 58
info@knipex.de
www.knipex.de

L100 01903/07.08/16.000/D Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

KNIPEX-MultiCrimp Crimpzange mit Schnellwechselmagazin



Das Multitalent
für 5 Wechselgesenke



NEW

- ▶ Ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- ▶ schnelles und einfaches Wechseln der Crimpgesenke ohne Zusatzwerkzeug
- ▶ leichte, hochwertige Crimpzange für den professionellen Anwender

KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX-MultiCrimp

Crimpzange mit Schnellwechselmagazin




Rundmagazin mit Gürtelclip:
Wechseleinsätze immer griffbereit




Für die gängigsten Crimpanwendungen benötigt der Elektriker im mobilen Service-Einsatz bisher mindestens 3 verschiedene Crimpzangen. Das neue MultiCrimp-System liefert jetzt die Lösung für den professionellen Crimpanwender: Set bestehend aus Zange zusammen mit Magazin und wahlweise 3 oder 5 Wechselseinsätzen für unterschiedliche Anwendungen vor Ort.



Crimpgesenk-Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug



97 33 01
Crimpzange mit Rundmagazin und 3 Wechselseinsätzen für unisolierte, offene Steckverbinder; isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder; Aderendhülsen



97 33 02
Crimpzange mit Rundmagazin und 5 Wechselseinsätzen für unisolierte, offene Steckverbinder; isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder; Aderendhülsen; unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder; unisolierte Stoßverbinder



Sicherer Halt der Gesenke im Werkzeug durch zuverlässiges Verriegelungssystem



Anschlag für Gesenkwechsel



Kennzeichnung der Gesenke durch Piktogramme: sichtbar in Magazin und Zange



- ▶ Set bestehend aus Zange und Schnellwechselmagazin für gängige Crimpanforderungen
- ▶ einfaches Austauschen der Crimpgesenke aus dem praktischen Schnellwechselmagazin ohne zusätzliches Werkzeug
- ▶ sichere und schmutzgeschützte Aufbewahrung der Wechselseinsätze in einem Rundmagazin
- ▶ gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und sehr feinstufige Zwangssperre (entriegelbar)
- ▶ Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- ▶ ergonomisch geformte, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen für Ein- und Zweihandbedienung

