

Produktinformation

98 99 12

Standardkoffer

26-teilig

Mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

IEC 60900 DIN EN 60900

- Schlagfester Kunststoffkoffer
- Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- Schaumstoffeinlagen mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
- Fixierbare Trennwand
- Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 105 x 385 mm



⚡ 1000V

Allgemein

Artikel-Nr.	98 99 12
EAN	4003773026631
Gewicht	4.710 g
Abmessungen	380 x 100 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Innenfächer	26 Stk
-------------	--------

Lieferumfang

03 07 200	1 x Kombizange (200 mm) ⚡ 1000V  
70 07 160	1 x Seitenschneider (160 mm) ⚡ 1000V 
98 00 10	1 x Maulschlüssel (10 mm) ⚡ 1000V 
98 00 11	1 x Maulschlüssel (11 mm) ⚡ 1000V 
98 00 12	1 x Maulschlüssel (12 mm) ⚡ 1000V 

Lieferumfang	
98 00 13	1 x Maulschlüssel (13 mm) ⚠ 1000V 
98 00 14	1 x Maulschlüssel (14 mm) ⚠ 1000V 
98 00 17	1 x Maulschlüssel (17 mm) ⚠ 1000V 
98 00 19	1 x Maulschlüssel (19 mm) ⚠ 1000V 
98 20 25	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm) ⚠ 1000V 
98 20 35	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚠ 1000V 
98 20 40	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm) ⚠ 1000V 
98 20 55	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚠ 1000V 
98 24 00	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH0) ⚠ 1000V 
98 24 01	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚠ 1000V 
98 24 02	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚠ 1000V 
98 40	1 x Quergriff mit Außenvierkant 1/2" (165 mm) ⚠ 1000V 
98 47 10	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm) ⚠ 1000V  
98 47 11	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm) ⚠ 1000V  
98 47 12	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm) ⚠ 1000V  
98 47 13	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm) ⚠ 1000V  
98 47 14	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm) ⚠ 1000V  
98 47 17	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm) ⚠ 1000V  
98 47 19	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm) ⚠ 1000V  
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) ⚠ 1000V
98 53 03	1 x Abmantelungsmesser (155 mm) ⚠ 1000V



Zubehör

98 99 12 LE

Standardkoffer leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten