

## Abisolierzangen

### Abisolierzange No. 7 Solar

Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und verfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.



#### Technische Daten

Kabeltyp	alle gängigen Kabel im Bereich der Photovoltaik z.B. H1Z2Z2-K nach EN 50618
Zusatznutzen	Seitenschneider, bis max. 3mm Ø
Material	glasfaserverstärktes Polyamid
Innenmesser	wechselbar
Zubehör	Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51100005
Zulassung / Zertifikat	Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Gewicht	216 g
Länge	175 mm
Artikelnummer	51002007
Einsatzbereich	Solkabel mit einem Querschnitt von 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> (16 - 8 AWG)



Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar.



**Achtung:**  
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## Abisolierzange No. 7 Solar



Hier geht es zur  
Produktdetailseite:



**Achtung:**  
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr