

Messrad HEDÜ MR3

Griff mit
Stopptaste
und
Nulltaste

- Revolvergriff mit Stopptaste und Resettaste (Nulltaste)
- Messbereich bis 9.999,9 m
- Gewicht nur 1,72 kg
- Großer Raddurchmesser 320,1 mm
- Zählerantrieb über patentierte Getriebestänge
- Toleranz 0,08%
- Robuster Klappmechanismus
- Gefaltete Transportgröße nur 53 cm
- Lieferung mit Tasche
- Auflösung 10 cm



Robuster
Klappmechanismus



Zählerantrieb
über
Getriebestänge





HEDÜ MR3



Griff mit Nulltaste
und Stoptaste



Robuster
Klappmechanismus



Zählerantrieb über
Getriebestange



Zählwerk bis
9.999,9 m



Gefaltet nur 53 cm



Lieferung mit
Tasche

Messrad HEDÜ MR3 mit Messbereich bis 9.999,9 m, Auflösung 10 cm.

Mit dem Messrad kann auf einfachste Weise eine Strecke auf dem Boden durch abgehen gemessen werden.

- Messbereich bis 9.999,9 m
- Revolvergriff mit Stoptaste und Resetaste (Nulltaste)
- Gewicht nur 1,72 kg
- Großer Raddurchmesser 320,1 mm
- Toleranz 0,08%
- Robuster Klappmechanismus
- Gefaltete Transportgröße nur 53 cm
- Auflösung 10 cm
- Zählerantrieb über Getriebestange
- Lieferung mit Tasche

hedue® Messräder

Qualität

Bei allen hedue Messrädern erfolgt der Antrieb des Zählers über eine Getriebestange und nicht wie sonst üblich über einen Riemen. Eben zuverlässig und genau. Mit einer gut geschützten Mechanik, damit es auch lange so bleibt. So wie Sie es erwarten.


Die faltbaren Messräder MR2, MR3 und MR6 haben einen Klappmechanismus, der so robust ist, dass Sie das Messrad auch mit einer Hand über das Knie zusammenfalten können. Andere Messräder mögen das nicht verzeihen, hedue schon.

Ergonomie Innovation



Die Messräder MR2, MR3 und MR6 haben einen besonders ergonomischen Revolvergriff mit Nulltaste. Zusätzlich haben die Messräder MR2 und MR3 noch eine Stoptaste im Griff integriert. Eben ganz ergonomisch.

Plötzlich ist es so einfach. Mit der ‚+R‘-Taste macht es Ihnen das digitale Messrad hedue MR6 ganz einfach von Wand zu Wand zu messen oder von der Wand zu einem Punkt. Drücken Sie die Taste ‚+R‘ einmal wird der Rad-Radius zur Messstrecke addiert. Zweimaliges Drücken addiert den Durchmesser, was der Messung von Wand zu Wand entspricht. Das wird natürlich im Display genau angezeigt und kann auch genauso einfach wieder rückgängig gemacht werden. Wie Sie sehen wird hier Elektronik im Messrad sinnvoll angewendet.



MR1



Kippsicheres Messrad durch Zwillingssäder. Teleskopstange in der Länge zwischen 47 und 98 cm stufenlos einstellbar. Kleinste Messeinheit 1 cm. Messbereich bis circa 1 km.

MR2



Kleinste Packmaß von nur 43 cm durch doppelten Faltmechanismus. Kleinste Messeinheit 10 cm. Messbereich bis circa 10 km. Revolvergriff mit Stopp- und Resettaste.

MR3



Großes Rad für Innen- und Außenmessungen. Raddurchmesser 320,1 mm. Komfortables Abrollen auch im Gelände. Packmaß 53 cm. Kleinste Maßeinheit 10 cm. Messbereich bis circa 10 km. Revolvergriff mit Stoptaste und Resettaste. Lieferung mit Tasche.

MR6



NEU
ab 07.01.13

Das elektronische Messrad MR6 hat alle Tasten und das Display hoch oben am Griff. Das ermöglicht Ihnen eine ergonomische Bedienung und ein fehlerfreies Ablesen.

Problemloses Hinzurechnen von Raddurchmesser oder -Radius durch Tastendruck. Dadurch fehlerfreies Messen von Wand-zu-Wand oder Wand-zu-Punkt. Anzeige der gewählten Funktion +R oder +2R im Display.

Displaybeleuchtung, Hold-Taste (Messwert ‚einfrieren‘) und Resettaste (Nulltaste) runden die einfache Bedienung ab.

Umschaltung der Maßeinheit zwischen Meter und Fuß.

Lieferung mit Tasche und Batterien.

	MR1	MR2	MR3	MR6
Messbereich	999,99 m	9.999,9 m	9.999,9	9.999,99 m
Kleinste Einheit	1 cm	10 cm	10 cm	1 cm
Toleranz	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Zählerantrieb über Getriebestange	✓	✓	✓	✓
Raddurchmesser	101,6 mm	160 mm	320,1 mm	320,1 mm
Revolvergriff	✓	✓	✓	✓
Stoptaste am Griff	✓	✓	✓	✓
Nulltaste am Griff	✓	✓	✓	✓
Gewicht	0,53 kg	1,1 kg	1,72 kg	2 kg
Lieferung mit Tasche	✓	✓	✓	✓
Art.-Nr.	E804	E805	E806	E809



**Messrad
HEDÜ MR3**
Art.-Nr. E806

Ersatzteilliste

**Measuring wheel
HEDÜ MR3**
Art.-No.E806

Part List



Tasche
Bag



Art.-Nr. / Art.-No.
E806-1

Riemen
Belt



Art.-Nr. / Art.-No.
E806-2

Revolvergriff
Curved handle



Art.-Nr. / Art.-No.
E806-3



Grundrahmen mit Zählwerk, Seilzug und
Achsaufnahme
*Base frame with counter, rope hoist and
wheel axle clamp*

Art.-Nr. / Art.-No.
E806-4



Rad
Wheel

Art.-Nr. / Art.-No.
E806-5



Zeiger
Pointer

Art.-Nr. / Art.-No
E806-6



Ständer
Rack

Art.-Nr. / Art.-No.
E806-7



Nulltaste
Zero key

Art.-Nr. / Art.-No.
E806-8



Bremshebel
Brake handle

Art.-Nr. / Art.-No.
E806-9