



EAN: 4013288096302

Teilenr: 05059297001

Artikel-Nr: KK 62

Abmessung: 150x130x60 mm

Gewicht: 824 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Falttasche mit 89 mm langen Bits
- Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet

Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 33-teilig.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Für stationäre und mobile Einsätze




Häufig muss der Anwender sein Werkzeug stationär an seinem Arbeitsplatz und unterwegs bei mobilen Einsätzen nutzen. Ebenso häufig entscheidet sich erst bei der Arbeit, ob manuell oder maschinell verschraubt werden muss. Mit den Werkzeugsets Kraftform Kompakt ist der Anwender mit nur einem Set für beide Verschraubungsarten ausgerüstet. Außerdem sind die Sets in Gürteltaschen oder Kunststoffboxen sauber und übersichtlich untergebracht: das ist für Transport und Verwendung praktisch.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

TRI-WING®




Das TRI-WING® Schraubensystem findet sich vorwiegend in der Luftfahrt- und Haushaltstechnik (hier z. B. an stromführenden Teilen). Die asymmetrische Anordnung der drei Profilflanken verhindert den Einsatz von anderen als den Original-Werkzeugen. Die hochpräzise Profilausführung garantiert den sicheren Sitz der Werkzeugs in der Schraube. Die Klingen werden aus Bit-Material gefertigt. Das Wera Know-how in Bezug auf die Härtetechnik sorgt für eine lange Lebenszeit des Werkzeugs.

TORQ-SET® Mplus



Das von Wera entwickelte Mplus Profil weist gegenüber Werkzeugen mit dem konventionellen TORQ-SET® Profil stärkere Flanken auf. Dadurch ergibt sich ein wesentlich höheres Bruchdrehmoment und eine vielfach längere Lebensdauer des Wera TORQ-SET® Mplus Werkzeugs.

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport entweder in solider Kunststoffbox oder robuster textiler Box. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge



855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge



867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 8 x 89 mm



05060048001

1x TX 8 x 89 mm

05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

05060056001

1x TX 40 x 89 mm

05060057001

1x TX 27 x 89 mm



840/4 Z Bits Hex-Plus B0, 2 x 89 mm



05059640001

1x 2 x 89 mm

05059641001

1x 2,5 x 89 mm

05059642001

1x 3 x 89 mm

05059643001

1x 4 x 89 mm

05059644001

1x 5 x 89 mm

05059645001

1x 6 x 89 mm



800/4 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 89 mm



05059490001

1x 1,2 x 6,5 x 89 mm



871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 10 x 89 mm



05066682001

1x 10 x 89 mm

05066686001

1x 6 x 89 mm

05066687001

1x 8 x 89 mm



875/4 TRI-WING® Bits, 1 x 89 mm



05066785001

1x 1 x 89 mm

05066786001

1x 2 x 89 mm

05066787001

1x 3 x 89 mm

05066788001

1x 4 x 89 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33-teilig

Kraftform Kompakt 60, 62



857/4 Z Spanner Bits, 4 x 89 mm



05057160001	1x 4 x 89 mm
05057161001	1x 6 x 89 mm
05057162001	1x 8 x 89 mm
05057163001	1x 10 x 89 mm

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de