



ARTIKEL-NUMMER: 1006193  
**V-MAXX, PC, klar, FB,  
indirekte Belüftung,  
elastisches Kopfband**  
**Honeywell**

## Überblick

**Artikelnummer**

1006193

**Produkttyp**

Augen- und Gesichtsschutz

**Programm**

Vollsichtbrillen

**Produktlinie**

V-Maxx

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

PULSAFE

**Branche**

- Industrie allgemein

**Produktverwendung**

**V-Maxx mit klarer und beschlagfreier Polycarbonat-Sichtscheibe mit indirekter Belüftung**

Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (120 m/s)

Mechanische Bearbeitung: Schleifen, Fräsen, Bohren

Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Schutz gegen flüssige Chemikalien

Schutz gegen große Staubpartikel

Schutz gegen geschmolzenes Metall und Eindringen heißer Partikel

## Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Diese sportliche Vollsichtbrille trägt man gerne. 180° Sichtfeld für den Weitblick ohne Verzerrung. Drehbarer Befestigungsmechanismus für das Kopfband.

#### **Nutzen**

Geeignet für viele Anwendungsbereiche und kann bequem über Korrekturbrillen sowie gemeinsam mit Atemschutz getragen werden. Der Befestigungsmechanismus vereinfacht die Verwendung mit Helmen.

#### **Funktion**

Auswahl verschiedener Kopfbänder.

#### **Nutzen**

Einsetzbar in unterschiedlichsten Umfeldern (z.B. Neoprenband für den Gebrauch in der chemischen Industrie).

#### **Funktion**

Spezielles Konzept der indirekten Belüftung.

#### **Nutzen**

Erfüllt die Anforderungen des Spritzschutzes.

## Technische Beschreibung

#### **Schutzbrillentyp**

Goggles

#### **Farbe Sichtscheibe**

klar, VLT = 92 %

#### **Beschichtung Sichtscheibe**

FogBan (beschlagfrei/kratzfest)

#### **Material der getönten Sichtscheibe**

Polycarbonat

#### **Rahmenfarbe**

transparent

#### **Rahmenmaterial**

PVC

#### **Kopfbandclip**

Textil

#### **Gestell**

indirekte Belüftung

## Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

#### **EG-Kategorie PSA**

2

#### **Qualitätssicherung**

ISO 9001 / 2000

#### **EG-Zertifizierungsnummer**

EC927

#### **EG-Baumusterprüfbescheinigung**

 EC Attestation

#### **Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

0194

## Teile und Zubehör

#### **Zubehör**

1006437 - V-Maxx Visierschutzfolie (VE=10St.)

## Verpackung

**EAN-Code**

7312550061923

© Honeywell International Inc.