

Sortiment
18009

Beschreibung
Innensechsk.-Sortim. DIN 7991 INDU/1000

Bestand

Status vom : 15.05.2007 16:10:01

Statusliste Muster

| Pos | Anzahl | Einheit | DIN | Beschreibung | Maße |
|-----|--------|---------|------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Stck | 8213 | Plastikkasten , 2 Etagen | 13fach |
| 2 | 30 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 3,0x 6 vz. |
| 3 | 30 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 3,0x10 vz. |
| 4 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 3,0x16 vz. |
| 5 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 3,0x20 vz. |
| 6 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 3,0x30 vz. |
| 7 | 100 | Stck | 934 | Mutter M | 3, verz. |
| 8 | 100 | Stck | 125 | Unterlegscheibe | M 3/3,2mm verz |
| 9 | 25 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 4x10 vz. |
| 10 | 25 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 4x16 vz. |
| 11 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 4x20 vz. |
| 12 | 10 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 4x40 vz. |
| 13 | 80 | Stck | 934 | Mutter M | 4, verz. |
| 14 | 80 | Stck | 125 | Unterlegscheibe | M 4/4,3mm verz |
| 15 | 30 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 5x10 vz. |
| 16 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 5x16 vz. |
| 17 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 5x20 vz. |
| 18 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 5x30 vz. |
| 19 | 100 | Stck | 934 | Mutter M | 5, verz. |
| 20 | 100 | Stck | 125 | Unterlegscheibe | M 5/5,3mm verz |
| 21 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 6x20 vz. |
| 22 | 20 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 6x30 vz. |
| 23 | 10 | Stck | 7991 | Senkkopfschraube | IS M 6x40 vz. |
| 24 | 50 | Stck | 934 | Mutter M | 6, verz. |
| 25 | 50 | Stck | 125 | Unterlegscheibe | M 6/6,4mm verz |