

**NEUER
HI-TEC
DETEKTOR!**



AT Pro International im Lieferumfang die 22 x 28 cm PROformance™ DD-Suchsonde, sehr robust und wasserdicht.

AT Pro International Metall-Detektor

Dieser All-Terrain (für jeden Boden) Detektor ist mit der neuesten Garrett Technologie ein ideales Metallsuchgerät für die Suche von Münzen, Altertum, Schatzkisten, Schmuck und sogar Gold-Nuggets. Wählen Sie entweder den Standard- oder den Profi-Suchmodus mit verbesserten Signaleigenschaften.

Lieferumfang:

- 22 x 28 cm PROformance™ DD-Suchsonde (Bild oben)
- Gepolsterter Garrett Kopfhörer für Landsuche mit Lautstärkeregelung getrennt auf beiden Ohrmuscheln

Optional: Kopfhörer für Unterwasser

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Kopfhörer Deluxe Master Sound (Artikel-Nr. 99606)

GTA™

HIGH-RES
iron

FAST TRACK

PRO AUDIO

One-Touch™
TREASURE HUNTING

TECHNISCHE BESONDERHEITEN DER NEUEN AT PRO INTERNATIONAL

Neueste Technologie von GARRETT - AT PRO - steht nicht nur für All-Terrain - also für alle Suchbedingungen, sondern auch für innovativste Ausstattung!

- DIGITALE ZIFFERNANZEIGE:
2-STELLIG**
- HOHER EISEN FILTER:
40-PUNKTE, EINSTELLBAR**
- PUNKTORTUNGS-TASTE**
- PROFI SUCHMODUS:
SPEZIELLES ORTUNGSSIGNAL
GIBT MEHR INFORMATION**



**WASSERDICHTES GEHÄUSE:
ELEKTRONIK IST IMMER GEGEN
WASSER UND FEUCHTIGKEIT
GESCHÜTZT. (TAUCHEN BIS 3 METER)**

Die Displayanzeige zeigt eine Silbermünze bei 20 cm Tiefe. Die Pinpoint-Taste des AT Pro's zeigt die Lage des georteten Objektes sehr genau. Die Digitale Leitwertziffer von 85 ist identisch mit der oberen Cursorangabe in der Leitwertskala.

Technische Eigenschaften

Leitwertbalken	20 Segmente
Eisen Diskrimination	40 Segmente(0 bis 39)
Accept/Reject Diskrimination	Ja
Suchprogramme	6 (3 Standard, 3 Pro Modus)
Empfindlichkeitseinstellung	8 Stufen
Punktortung-Pinpointing/Taste	Ja
Arbeitsfrequenz	15 kHz
Tonunterscheidung	3 Stufen (tief-niedrig-hoch)
Standard Suchsonde	22x28 cm DD-PROformance
Länge (Einstellbar)	106 cm - 129 cm
Gesamtgewicht	1.4 kg
Stromversorgung	4 x 1,5 Volt AA
Garantie	3 Jahre DTI-Garantie

Besondere Eigenschaften

- **Pro Mode Audio™**: Mit der Proportional Audio und Tone Roll Audio™ -Eigenschaft erkennen Sie die Metalleigenschaften und die Tiefenlage der Objekte wie in einem All-Metall Modus.
- **High-Res Iron Discrimination™**: Mit den IRON-DISC-Tasten können Sie sofort den Eisenfilter in 40 Stufen einstellen um die guten Objekte von schlechten (Schrott) besser zu trennen.
- **Digitale Objekterkennung in Ziffern**: Mit den Leitwertziffern 0 bis 99 erhält man noch genauere Metallunterscheidung.
- **Iron Audio™: Eisen-Signal** Erlaubt dem Benutzer noch genauere Eisenfilter auch wenn im niedrigere Signalbereich geändert wird.
- **Sehr schnelle Metallerkennung**: Erkennung von guten Objekten in verschrotteten Böden.
- **Vielseitig Einsetzbar**: mit dem wasserdichten Elektronikgehäuse können Sie sowohl im Regen als auch unter Wasser (max. 3 Meter) suchen. Sie können jetzt bei jedem Wetter und überall ihren Hobby nachgehen.
- **15 kHz Arbeitsfrequenz**: entwickelt für kleine Objekte wie z. B. Gold-Nuggets, Schmuck u.a.
- **Ground Balance**: Automatische und manuelle Boden Anpassung für bessere Suchleistung
- **Graphic Target Analyzer™ (GTA): Grafische Objekt Analyse mit Cursor**
- **Ortungstiefe wird ständig angezeigt**: Bestimmung der Ortungstiefe 5 bis 25 cm
- **6 Suchprogramme plus Elektronisches-Pinpointing (All-Metall)**: Wählen Sie zwischen: **Custom, Zero** oder **Coins** im Standard Modus oder im Profi Modus
- **Pinpoint-Punktortung** (Durch das Drücken der Pinpointtaste schaltet sich das All-Metall-Suchsystem wie beim GTI 2500 ein)

AT Pro International ist der neueste Profi-Detektor aus dem Hause GARRETT!

AT Pro's Einsatzmöglichkeiten:

- ✓ Altertumsuche
- ✓ Münzsuche
- ✓ Prospektion
- ✓ Schatztruhe suchende
- ✓ Schmucksuche
- ✓ Suche im Flachwasser
- ✓ Strandsuche
- ✓ Wettkampfsuche
- ✓ schnelle Boden Anpassung
- ✓ Erweiterte Objekterkennung
- ✓ Suche in mineralisierten Böden
- ✓ Profi Ortungssignal für mehr Objektinformation



AT Pro International SPEZIAL ZUBEHÖR



- A. 17 x 23 cm / 6.5" x 9" PROformance konzentrische Suchsonde
- B. 12 cm / 4.5" Super Sniper Suchsonde
- C. Abdeckkappe für 22 x 28 cm / 8.5" x 11" DD-Sonde
- D. Kopfhörer -Unterwasser
- E. Garrett Sondengänger Rucksack
- F. Abdeckkappe für 17 x 23 cm / 6,5 x 9" Suchsonde
- G. Garrett PRO-POINTER Pinpointer
- H. Grabungswerkzeug Kreuzhacke mit Magnet

