


12 & 24 Volt

Mit 1,5 Meter
Anschlusskabel

Marderschocker

Marderschocker der 3. Generation

MEHR LEISTUNG - MEHR SCHUTZ - MEHR SICHERHEIT
Sicherer Schutz gegen Marderschäden im Motorraum
Ultraschall & Optikschutz - 12 & 24 Volt



Achtung!!!

Um einen besseren Schutz gegen Marder erzielen zu können, sollte über jedem Einschluflloch im Motorraum ein Gerät installiert werden.
Gerät arbeitet in ca. 12-Sek-Takt.
Vor dem Einbau des Gerätes ist grundsätzlich eine Motorwäsche vorzunehmen.

Der Marderschocker ist so einzubauen, dass die Seite mit dem **Lautsprecher** in die Einschluflöffnung zeigt.
Sollten mehrere Öffnungen vorhanden sein, sollte auf jeder Seite des Motors ein Marderschocker eingebaut werden.

Wir können nur die volle Garantie übernehmen, wenn alle v.g. Maßnahmen grundsätzlich eingehalten werden.



Made in Germany

Der neue SecoRüt-Marderschocker wurde überarbeitet, somit stellen wir sicher, dass unser bisheriger, erfolgreicher und zuverlässiger Marderschocker im Einsatz noch besser zur Abschreckung der Marder geworden ist. Durch einen neuen, größeren Lautsprecher mit Nawimembran auf der Rückseite des Gerätes wird die Lautstärke von über 100 db erreicht und die Abschreckung wird wesentlich erhöht. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Nawimembran wasserdicht ist. Bei einer Motorwäsche kann ein Schaden für den Marderschocker so gut wie nicht mehr auftreten. Auch die Montage/Einbau ist wesentlich vereinfacht, da durch die höhere Lautstärke nicht mehr auf Abstrahlung der Schallwellen geachtet werden muss. Durch verwendete C-Mos-Bauteile ist nur eine sehr geringe Stromaufnahme erforderlich.

Ein weiteres Highlight ist unser Optikschutz mit der ultrahellen LED. Hierdurch wird der Marder zusätzlich abgeschreckt. All diese Neuerungen sorgen dafür, dass der SecoRüt-Marderschocker auch für die nächsten Jahre seinen Einsatz rechtfertigt und zuverlässig arbeitet, damit der Fahrzeughalter weiterhin mit diesem Produkt zufrieden ist.

Funktion:

Über einen Hochleistungs-Ultraschallgenerator wird ein extrem hoher Schallpegel über einen Lautsprecher mit einer Nawimembran erzeugt, der den Marder schon auf Entfernung verscheucht. Dieses in Deutschland entwickelt und gefertigte Gerät hat dazu noch eine sehr ultrahelle Leuchtdiode, die im Takt aufleuchtet und den Marder durch das grelle Licht zusätzlich erschrecken lässt. Durch verwendete C-MOS Bauteile ist die Stromaufnahme sehr gering.

Hinweis:

Im Bereich des Marderschockers sollte nicht mit Hochdruckreiniger gearbeitet werden.

Anschlussvarianten:

Grundsätzlich Kabel **ROT** an Plus anschließen.
Zweites Kabel an Minus oder an Klemme 15 anschließen.
Der Marderschocker ist für einen 12 und 24 Volt Anschluss geeignet.



Befestigung:

Der Marderschocker sollte mit eine Schraube an der Befestigungslasche angeschraubt werden.
Bitte beachten Sie, dass der Lautsprecher/Schallgeber nicht verdeckt wird und eine freie Abstrahlmöglichkeit hat!

Ultraschall LED/Optikschutz

Lautsprecher/Schallgeber



SecoRüt
Electronic - rund um's Auto

www.secoruet.net