


VARTA Work Light BL40 mit Batt.



Säure- und ölresistente Arbeitsleuchte mit verstellbarem Leuchtenkopf, zwei Leuchtmodi und einer 4 Watt Hochleistungs-LED.

GTIN / EAN



4 0 0 8 4 9 6 6 7 8 0 1 3

Information

- Handscheinwerfer mit einer Cree 4 Watt Hochleistungs-LED
- Zwei Leuchtmodi: 100% und Energiesparmodus
- 145 ° höhenverstellbarer Kopf
- Säure- und ölbeständig
- Tragegurt für optimalen Tragekomfort
- Inklusive VARTA Alkaline Batterie mit einer Laufzeit von bis zu 270 Stunden
- Ersatzteile: Batterie - Bestell-Nr. 00435 101 111

Artikeldetails

| | |
|-------------------|---|
| Bestellnummer | 18660 101 421 |
| UVP (inkl. Mwst.) | 59,99 EUR |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
| Ursprungsland | China |
| Leuchtweite | (bis zu) 320 m |
| Laufzeit | (bis zu) 270 h |
| Lichtstrom | (bis zu) 300 lm |
| Leuchtmittel | 4W CREE XR LED |
| Produkt Farbe | schwarz |
| Produkt Material | Luminium/ Aluminiumlegierung, Acrylnitrilbutadien-Styrol, Polyoxymethylen, Polycarbonat, Stahl, Gummi |
| Ausgerüstet mit | 1 x 4LR25-2 Longlife Power |

Logistikdaten

| | Inhalt (VBE) | GTIN / EAN | Produkt Länge / Tiefe mm | Produkt Breite mm | Produkt Höhe mm | Produkt Gewicht g | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| VBE (Verbrauchereinheit) | 1 | 40 08496 678013 | 240,0 | 128,0 | 270,0 | 617,0 | 390,0 | 230,0 | 128,0 | 2,057 |
| SK2 (Sammelkarton2) | | | | | | | | | | |
| SK1 (Sammelkarton1) | | | | | | | | | | |
| VSK (Versandkarton) | 2 | 40 08496 678020 | 398,0 | 398,0 | 290,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 4,475 |
| PAL (Palette) | 64 | 40 08496 678037 | 800,0 | 800,0 | 1.200,0 | 1.070,0 | 1.070,0 | 1.070,0 | 1.070,0 | 164,194 |

| Lagen / Palette | Versandkarton / Lage | Versandkarton / Palette | Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE) |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|
| 4 | 8 | 32 | 2 |

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



